

mimatic
Roof Systems

Uchwyty podstawowe chwyt Weldon, typ: 25/38



Dane zamówienia

Numer katalogowy	218205 25/38
GTIN	2050001737311
Klasa artykułu	29B

Opis

Wykonanie:

Mocowanie brzeszczotów za pomocą centralnej śruby. **Złącze Quadrogon** zapewnia lepsze przenoszenie siły i większą sztywność.

w dostawie::

Tarcza i śruba mocująca.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø kołnierza d_1 : 38,2 mm

długość kołnierza L_1 : 60 mm

długość całkowita L_{ges} : 133 mm

Ø chwytu D_s h6: 32 mm

Tarcza mocująca: 219847

Śruby mocujące: 219839 (SW4; 24,5 Nm)

Opis techniczny

długość kołnierza L_1	60 mm
Śruby mocujące	219839 (SW4; 24,5 Nm)
Ø kołnierza d_1	38,2 mm
Tarcza mocująca	219847
Ø chwytu D_s h6	32 mm
długość całkowita L_{ges}	133 mm

Seria	Frez tarczowy / do cięcia
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak

Aksesoria

Podkładka mocująca	219847
Śruby mocujące	219839