



## Pogłębiacz frezujący 45° KOMET®, chwyt Weldon, do śrub DIN z wpuszczanymi łbami: M10



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	216600 M10
GTIN	4047109003965
Klasa artykułu	24D

### Opis

#### Zastosowanie:

Do **okrawania** otworów okrągłych i podłużnych oraz frezowania rowków trapezowych. Do pogłębień precyzyjnych wg DIN pod śruby DIN M10 – M20.

Warunkiem stosowania jest zapewnienie stabilnych parametrów pracy (nie można używać w wiertarkach).

#### wskazówka:

Pasujące płytki skrawające trójkątne patrz 216700 / 216740 / 216770.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 2

Liczba płytek skrawających: 2

Ø D: 7 mm

maksymalna Ø sfazowania  $D_{maks.}$ : 19 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 100 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 16 mm

### Opis techniczny

minimalna Ø na wejściu obrabianego przedmiotu $D_{min.}$	19 mm
maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$	19 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	TO.. 0902
Ø chwytu $D_s$ h6	16 mm
długość całkowita $L_{ges}$	100 mm

płytki skrawające nr 216700; nr 216740; nr 216770	14-6603
do śrub DIN z wpuszczanymi łbami	M10
śruby mocujące	239653 8IP7 (1,3 Nm)
Liczba ostrzy Z	2
Ø D	7 mm
Liczba płytek skrawających	2
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 8IP7	239653 8IP7
Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 8IP	239653 8IP