

**Frezy piłkowe PolySAW-G szerokość ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218222 50
GTIN	2050001736970
Klasa artykułu	29C

Opis**Wykonanie:**

Do odcinania, cięcia i wykonywania rowków.
PolySAW-G pozwala na obróbkę aż do dna.

wskazówka:

Zalecana wartość dla a_e maks.

Opis techniczny

Ø D	50 mm
typ uchwytu podstawowego	13/21
szerokość płytki E	6 mm
wysokość czynna zęba $a_{e \text{ maks.}}$ na przejście narzędzia	14,2 mm
Liczba ostrzy Z	20
chwyt	z otworem
powłoka	TiAlN

Karta danych

posuw f_z	0,02 mm
materiał	VHM
Rodzaj produktu	frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	600 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	500 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	400 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/218222-50>