


**HOLEX****Tarczowe szczotki druciane Drut stalowy 0,30 mm, Ø szczotki D1×szerokość drutu L1: 250X30mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	570120 250X30
GTIN	4067263723790
Klasa artykułu	57H

**Opis****Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. **Bardzo gęste**, wysoka dokładność ruchu obrotowego i odporność na ścieranie. Możliwe dopasowanie do różnych otworów mocujących, dzięki **wymiennym pierścieniom redukcyjnym** (w zakresie dostawy). otwór z podwójnym rowkiem wpustowym.

**Zastosowanie:**

Do polerowania i wykańczania powierzchni itp. Za pomocą szlifierek-toczek lub urządzeń z giętkim wałkiem.

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeliny itp.

**Opis techniczny**

szerokość szczotki	25 mm
Ø szczotki D <sub>1</sub>	250 mm
Długość drutu H <sub>1</sub>	50 mm
maksymalna prędkość obrotowa	3600 min <sup>-1</sup>

Ø otworu d <sub>1</sub>	50,8 mm
maks. Ø otworu po rozwierceniu	80 mm
Ø pierścienia redukcyjnego	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa