



Pogłębiacz frezujący 45° KOMET®, chwyt Weldon, do śrub DIN z wpuszczanymi łbami: M12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	216600 M12
GTIN	4047109013001
Klasa artykułu	24D

Opis

Zastosowanie:

Do **okrawania** otworów okrągłych i podłużnych oraz frezowania rowków trapezowych. Do pogłębień precyzyjnych wg DIN pod śruby DIN M10 – M20.

Warunkiem stosowania jest zapewnienie stabilnych parametrów pracy (nie można używać w wiertarkach).

wskazówka:

Pasujące płytki skrawające trójkątne patrz 216700 / 216740 / 216770.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 2

Liczba płytek skrawających: 2

Ø D: 11 mm

maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$: 23 mm

długość całkowita L_{ges} : 100 mm

Ø chwytu D_s h6: 16 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D_s h6	16 mm
płytki skrawające nr 216700; nr 216740; nr 216770	14-6603
długość całkowita L_{ges}	100 mm
minimalna Ø na wejściu obrabianego przedmiotu $D_{min.}$	23 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	TO.. 0902

śruby mocujące	239653 8IP7 (1,3 Nm)
do śrub DIN z wpuszczanymi łbami	M12
maksymalna \varnothing sfazowania $D_{\text{maks.}}$	23 mm
Liczba ostrzy Z	2
$\varnothing D$	11 mm
Liczba płytek skrawających	2
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 8IP7	239653 8IP7
Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 8IP	239653 8IP