

**Garant****SDGT 090308 FN, HU7815, Typ: ALU**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	216408 ALU
GTIN	4045197648143
Klasa artykułu	21A

## Opis

### Wykonanie:

Stabilne dodatnie płytki skrawające, **precyzyjnie spiekane, z łamaczami wióra. Powierzchnie przylegania precyzyjnie szlifowane.**

promień naroża: 0,8 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,15 mm

## Opis techniczny

posuw $f_z$ na ząb	0,15 mm
typ	ALU
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SDGT 090308 FN
Gatunek	HU7815
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	250 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	250 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	120 m/min	N
CuZn	nadaje się	250 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		