


HOLEX

**Szczotka tarczowa skręcanie naprzemiennie, drut stalowy 0,50 mm , Ø
szczotki D1×Ø otworu d1 / gwint M: 115X22mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	571207 115X22
GTIN	4067263906704
Klasa artykułu	57H

Opis

Wykonanie:

Prosta szczotka tarczowa z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

Do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych. **skręcane naprzemiennie (w prawo i w lewo)** w celu zapewnienia większej agresywności przy ciężkim szczotkowaniu. Nadają się bardzo dobrze do zastosowania w narożnikach i na krawędziach, spokojna praca.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
szerokość drutu L ₁	14 mm
Ø szczotki D ₁	115 mm
Ø otworu d ₁	22 mm

liczba warkoczy	20
wysokość pokrycia	0,5 mm
Długość drutu H ₁	24 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa