

 KOMET**Pogłębiacz frezujący 45° KOMET®, chwyt Weldon, do śrub DIN z wpuszczanymi łbami: M14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216600 M14
GTIN	4047109013018
Klasa artykułu	24D

Opis**Zastosowanie:**

Do **okrawania** otworów okrągłych i podłużnych oraz frezowania rowków trapezowych. Do pogłębień precyzyjnych wg DIN pod śruby DIN M10 – M20.

Warunkiem stosowania jest zapewnienie stabilnych parametrów pracy (nie można używać w wiertarkach).

wskazówka:

Pasujące płytki skrawające trójkątne patrz 216700; 216740; 216770.

Opis techniczny

pasująca wymienna płytką skrawająca	TO.. 0902
Ø chwytu D_s h6	16 mm
śruby mocujące	239653 8IP7 (1,3 Nm)
płytką skrawająca nr 216700; nr 216740; nr 216770	14-660
do śrub DIN z wpuszczanymi łbami	M14
maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$	26 mm
Liczba ostrzy Z	1
Liczba płytek skrawających	2
Ø zagłębienia D	11 mm
długość całkowita L_{ges}	100 mm

wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	nie
kąt pogłębiania	90 stopni
Rodzaj produktu	Pogłębiacze frezujące

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 8IP	239653 8IP
Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 8IP7	239653 8IP7