


HOLEX

**Szczotka tarczowa skrećanie naprzemiennie, drut stalowy 0,50 mm , Ø
szczotki D1×Ø otworu d1 / gwint M: 125XM14mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	571207 125XM14
GTIN	4067263906711
Klasa artykułu	57H

Opis

Wykonanie:

Prosta szczotka tarczowa z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

Do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych. **skrećane naprzemiennie (w prawo i w lewo)** w celu zapewnienia większej agresywności przy ciężkim szczotkowaniu. Nadają się bardzo dobrze do zastosowania w narożnikach i na krawędziach, spokojna praca. Z **gwintem wewnętrznym M14**. do mocowania bezpośredniego **na szlifarkach kątowych.**

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	125 mm
liczba warkoczy	20
Długość drutu H ₁	29 mm

maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
gwint M	M14
szerokość drutu L ₁	14 mm
wysokość pokrycia	0,5 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa