

HOLEX

Szczotka stożkowa odsadzona Skręcane naprzemiennie, drut stalowy 0,50 mm, Ø szczotki D1×gwint M: 115XM14mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	571308 115XM14
GTIN	4067263906759
Klasa artykułu	57H

Opis

Wykonanie:

Odsadzona **szczotka stożkowa** z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

Skręcane naprzemiennie (w prawo i w lewo) w celu zapewnienia większej agresywności przy ciężkim szczotkowaniu. Nadają się bardzo dobrze do zastosowania w narożnikach i na krawędziach, spokojna praca.

Idealna do obróbki trudno dostępnych miejsc i do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeli, rdzy, szlaku, do uszorstniania i czyszczenia elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.

Z **gwintem wewnętrznym M14**. do mocowania bezpośredniego **na szlifierkach kątowych**.

Opis techniczny

liczba warkoczy	20
gwint M	M14

Ø szczotki D ₁	115 mm
wysokość pokrycia	0,5 mm
szerokość drutu L ₁	12 mm
Długość drutu H ₁	24 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	Skręcane naprzemiennie
Rodzaj produktu	Szczotka stożkowa