

HOLEX**Szczotka stożkowa odsadzona Drut INOX 0,50 mm, Ø szczotki D1×gwint M: 115XM14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	571353 115XM14
GTIN	4067263906766
Klasa artykułu	57H

Opis**Wykonanie:**

Odsadzona **szczotka stożkowa** z gładkim drutem 0,50 mm, **splecionym** i wprasowanym w stalowy korpus. **Bardzo agresywne działanie szczotki, duża odporność na ścieranie.**

Zastosowanie:

Skręcenie w lewo zapobiega przedwczesnemu rozwinięciu drutów szczotki.

Idealna do obróbki trudno dostępnych miejsc i do ciężkiego szczotkowania, np. zdzierania zgorzeliny, rdzy, szlaki, do uszorstniania i oczyszczania elementów metalowych, również do czyszczenia szalunków budowlanych.

Z **gwintem wewnętrznym M14**. do mocowania bezpośredniego **na szlifierkach kątowych**.

Opis techniczny

szerokość drutu L ₁	12 mm
wysokość pokrycia	0,5 mm
Ø szczotki D ₁	115 mm
gwint M	M14

Długość drutu H ₁	24 mm
liczba warkoczy	20
maksymalna prędkość obrotowa	12500 min ⁻¹
materiał pokrycia	drut INOX
splot warkoczowy	skręcenie w lewo
Rodzaj produktu	Szczotka stożkowa