

 KOMET**Pogłębiacz frezujący 45° KOMET®, chwyt Weldon, do śrub DIN z wpuszczanymi łbami: M20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216600 M20
GTIN	4047109013032
Klasa artykułu	24D

**Opis****Zastosowanie:**

Do **okrawania** otworów okrągłych i podłużnych oraz frezowania rowków trapezowych. Do pogłębień precyzyjnych wg DIN pod śruby DIN M10 – M20.

Warunkiem stosowania jest zapewnienie stabilnych parametrów pracy (nie można używać w wiertarkach).

**wskazówka:**

Pasujące płytki skrawające trójkątne patrz 216700; 216740; 216770.

**Opis techniczny**

śruby mocujące	239653 10IP (2,8 Nm)
pasująca wymienna płytki skrawająca	TO.. 1403
płytki skrawające nr 216700; nr 216740; nr 216770	26-660
do śrub DIN z wpuszczanymi łbami	M20
Ø chwytu $D_s$ h6	20 mm
maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$	37 mm
Liczba ostrzy Z	2
Liczba płytek skrawających	2
Ø zagłębienia D	19 mm
długość całkowita $L_{ges}$	100 mm

wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	nie
kąt pogłębiania	90 stopni
Rodzaj produktu	Pogłębiacze frezujące

---

## Aksesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 10IP	239653 10IP
--	-------------