

HOLEX**Garnkowa szczotka druciana Drut INOX 0,30 mm, Ø szczotki D1: 60mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	573205 60
GTIN	4067263906919
Klasa artykułu	57H

Opis**Wykonanie:**

Falisty drut wprasowany trwale w stalowy korpus. Do użytku na szlifierkach kątowych i maszynach stacjonarnych.

Z gwintem wewnętrznym M14. Z gwintem wewnętrznym M14.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni do usuwania zadziorów, rdzy, zgorzelin, polerowania, usuwania farb, powłok lakierniczych i podkładowych itp.

Opis techniczny

Długość drutu H ₁	20 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12000 min ⁻¹
Ø szczotki D ₁	65 mm
gwint M	M14
wysokość pokrycia	0,3 mm
materiał pokrycia	drut INOX

splot warkoczowy

falisty

Rodzaj produktu

Garnkowa szczotka drucziana