

**HOLEX****Głowice frezar. do płaszcz. 45°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 50/4mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	214202 50/4
GTIN	4067263001898
Klasa artykułu	220

## Opis

**Wykonanie:**

bez chłodzenia wewnętrznego.

**wskazówka:**Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750**, rozm. **5,7**, z grotem nr **674252**, rozm. **20IP**.

## Opis techniczny

długość całkowita $L_{ges}$	48 mm
śruby mocujące	219848 (20IP; 5,7 Nm)
pasująca wymienna płytki skrawająca	SE.. 1204..
maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$	63 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø ostrzy $D_c$	50 mm
Ø otworu uchwytu	22 mm

wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	45 stopni
Podziałka ostrzy	nierówne
Strategia skrawania	MTC
norma	norma zakładowa
Rodzaj produktu	Głowice frezarskie do płaszczyzn

---

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.	219848
---	--------