


**HOLEX****Szczotka okrągła z trzonkiem mikrościerający, ziarno SiC 320, Ø szczotki D1×szerokość drutu L1: 70X10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574455 70X10
GTIN	4067263934882
Klasa artykułu	57H

**Opis****Wykonanie:**

Szczotki z nylonu ściernego powlekane węglikiem krzemu (SC), wprasowane w stalową tuleję; Ø trzpienia 6 mm.

**Zastosowanie:**

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do szlifowania aluminium, stali węglowej i stali INOX oraz tworzyw sztucznych na sucho i na mokro. Maks. temperatura robocza 80°C.

**Opis techniczny**

ziarnistość	320
Ø szczotki D <sub>1</sub>	70 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min <sup>-1</sup>
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm

Długość drutu H <sub>1</sub>	20 mm
zalecana prędkość obrotowa	4000 min <sup>-1</sup>
oznaczenie ziarnistości	SiC
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa