


HOLEX**Szczotka okrągła z trzonkiem mikrościerający, ziarno SiC 320, Ø szczotki D1×szerokość drutu L1: 50X10mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 574455 50X10 |
| GTIN | 4067263934875 |
| Klasa artykułu | 57H |

Opis**Wykonanie:**

Szczotki z nylonu ściernego powlekane węglikiem krzemu (SC), wprasowane w stalową tuleję; Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do szlifowania aluminium, stali węglowej i stali INOX oraz tworzyw sztucznych na sucho i na mokro. Maks. temperatura robocza 80°C.

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Długość drutu H ₁ | 12 mm |
| zalecana prędkość obrotowa | 6000 min ⁻¹ |
| maksymalna prędkość obrotowa | 15000 min ⁻¹ |
| Ø szczotki D ₁ | 50 mm |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Ø chwytu D _s | 6 mm |
| ziarnistość | 320 |
| oznaczenie ziarnistości | SiC |
| Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |