

Garant

Precyzyjne, boczne szczypce tnące, kształt standardowy, SFW, długość całkowita: 125mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	725393 125
GTIN	4067263950707
Klasa artykułu	71B

Opis**Wykonanie:**

Smukłe szczęki, ostrza hartowane indukcyjnie i precyzyjnie zeszlifowane z lekkim skosem ostrza. Ramię pokryte tworzywem sztucznym, ze sprężyną otwierającą.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

do cięcia średnio twardego drutu do Ø	0,15 - 0,8 mm
do cięcia miękkiego drutu do Ø	0,15 - 2 mm
długość całkowita	125 mm
skos ostrza	Bardzo drobny boczny skos ostrza
Uchwyt	nasadki z tworzywa
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie i szlifowane precyzyjnie
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
Atrybut nazwy produktu	SFW

ramię ze sprężyną rozwierającą

tak

Rodzaj produktu

Szczypce tnące