

**APPT 100308 PDSR, HBM020, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215888 UNI
GTIN	4067263002055
Klasa artykułu	22A

Opis**Wykonanie:**

Płytki skrawające z węglików spiekanych z powłoką PVD do obróbki różnych materiałów. Uniwersalny materiał do cięcia umożliwia bezpieczną pracę w zmiennych warunkach roboczych. Płytki te charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie i pękanie, a także możliwością zastosowania do obróbki na mokro i na sucho.

wskazówka:

Zalecana wartość $ae = 0,3 \times D$.

$ap_{maks.} = 4,8 \text{ mm}$.

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
Gatunek	UNI
posuw f_z na ząb	0,12-0,27 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APPT 100308 PDSR
Gatunek	HBM020

Materiał ostrza	HM
grubość płyty	3,56 mm
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	290 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	180 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		