



Szlifierki rurowe, Typ: 72227560



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077715 72227560
GTIN	4014586895864
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Szlifierka do rur o dużej prędkości szlifowania i **bardzo wysokiej wydajności**. Nadaje się doskonale do **obróbki rur i łuków rurowych** – czyszczenie, usuwanie farb, szlifowanie spoin w celu przygotowania do polerowania i polerowanie na wysoki połysk. Prędkości obrotowe do pracy z taśmami ściernymi, włókninowymi i taśmami do polerowania mogą być regulowane.

lepsze prowadzenie taśmy.

Zalety:

- **Skuteczne usuwanie spoin dzięki optymalnej prędkości cięcia taśm ściernych.**
- **Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej do szlifowania, satynowania i polerowania na wysoki połysk już zmontowanych poręczy.**
- **Elastyczne taśmy ścierne optymalnie dopasowują się nawet do wąskich łuków rurowych, a tym samym zapewniają powierzchnie wolne od osadów.**
- **Szlifowanie obwodowe 360° w zaledwie 2 operacjach.**
- **Opcjonalne rolki prowadzące zapewniają niewielką odległość od ściany.**
- **Ochrona przed ponownym uruchomieniem.**
- **Łożyska kulkowe zabezpieczone przed pyłem.**

w dostawie::

Szlifierka do rur FEIN RS 17-70 E.

wskazówka:

Taśmy ścierne tkaninowe zob. od nr 558011.

zakres prędkości obrotowej: 2700 - 8500 min⁻¹

oznaczenie producenta: RS 17-70 E

pobór mocy: 1700 W
szerokość taśmy: 20; 40 mm
długość linki: 815 mm
możliwa do obróbki \varnothing rury: 8 - 80 mm

Opis techniczny

zakres prędkości obrotowej	2700 - 8500 min ⁻¹
Układ łagodnego rozruchu	tak
możliwa do obróbki \varnothing rury	8 - 80 mm
pobór mocy	1700 W
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe	230 V
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
długość przewodu	4 m
szerokość taśmy	20; 40 mm
maksymalna prędkość piły	9 - 27 mm/s
masa	4,64 kg
oznaczenie producenta	RS 17-70 E
długość linki	815 mm
Rodzaj produktu	Szlifierki rurowe