

Garant**Głowice frezarskie kątowe, sfazowanie 45°, HB730, Ø D h10: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210200 16
GTIN	4045197523037
Klasa artykułu	21M

Opis**wskazówka:**Zalecane wartości orientacyjne dla $a_{p \text{ maks.}} \leq 0,5 \times D$.**Opis techniczny**

długość ostrzy L_2	12 mm
Ø ostrzy D	16 mm
długość główki l	20 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,32 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm ²	0,07 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm ²	0,05 mm
Wielkość uchwytu	16 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
Liczba ostrzy Z	4
Seria	TopCut
Gatunek	HB730
Materiał ostrza	VHM
norma	Norma zakładowa

typ	N
Kąt linii śrubowej	40 stopni
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu	0,3×D przy obcinaniu mm
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
odpowiednie uchwyty	GARANT TopCut
Rodzaj produktu	frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	210 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	110 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	50 m/min	H
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo	40 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	80 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	160 m/min	K
olej	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się warunkowo		
przyłącze	nadaje się		

Akcesoria

Adaptery wtykowe do Typ 13X4

219986 13X4

Klucze montażowe Typ 13X4

219987 13X4