

**mimatic**  
Tool Systems
**Frezy piłkowe PolySAW-G szerokość ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 32 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218224 32
GTIN	2050001737007
Klasa artykułu	29C

**Opis**
**Wykonanie:**

Do odcinania, cięcia i wykonywania rowków.

PolySAW-G pozwala na obróbkę aż do dna.

**wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e$  maks.

posuw  $f_z$ : 0,03 mm

typ uchwytu podstawowego: 09/16

Liczba ostrzy Z: 18

szerokość płytki E: 6 mm

wysokość czynna zęba  $a_{e \text{ maks.}}$  na przejście narzędzia: 7,6 mm

**Opis techniczny**

wysokość czynna zęba $a_{e \text{ maks.}}$ na przejście narzędzia	7,6 mm
typ uchwytu podstawowego	09/16
Ø D	32 mm
szerokość płytki E	6 mm

Liczba ostrzy Z	18
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	7,6 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	1,5
powłoka	TiAlN
posuw $f_z$	0,03 mm
szerokość $a_p$	1,5 mm

## Akcesoria

Uchwyty podstawowe chwyt Weldon typ 09/16	218205 09/16
---	--------------