

**Garant****Imadło centrujące, urządzenie podstawowe Xtric, Typ: 50XSE****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	363000 50XSE
GTIN	4067263161035
Klasa artykułu	310

**Opis****Wykonanie:**

- **Bardzo dobra dostępność i perfekcyjna symetria.**
- **Całkowicie hartowane i precyzyjnie frezowane.**
- **Idealnie centryczne mocowanie dzięki ustawieniu centralnemu.**
- **Uchwyt do mocowania elementów surowych i gotowych przy najmniejszym podnoszeniu się szczęki/elementu.**
- **Razem z otworami do systemu pozycjonowania LANG, do adaptacji na GARANT ZeroClamp dzięki płytce pośredniej.**
- **Wymiana szczęk bez użycia narzędzi. Przez obrót szczęk można zmienić zakres mocowania.**
- **Port do rozwiązań automatyzacji.**
- **Genialny, beznarzędziowy system szybkiej wymiany szczęk.**
- **Siła mocowania do 25 kN przy momencie obrotowym 90 Nm.**
- **Szybka i intuicyjna obsługa.**
- **Dokładność powtórzeń <0,01 mm.**
- **Skalowanie do wstępnego pozycjonowania modułów mocujących.**
- **Nakrętka wrzeczona z funkcją wahliwości lub bez niej.**
- **Krawędź mocująca do łap mocujących.**
- **Ustawienie centralne kluczem do nakrętek z otworami czołowymi.**

**Zastosowanie:**

Nadają się bardzo dobrze do obróbki 5-stronnej. Centryczne mocowanie.

**Pasuje do:**

Szczęki nasadowe nr 363010 – 363045.

**w dostawie::**

Szyna bazowa, wrzeciono, nakrętka wrzeciona, **osłona wrzeciona nr 363083.**

**Wyp. dodatkowe:**

Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne nr 627424 wielk. 5, klucz do nakrętek z otworami czołowymi 628600 wielk. 2, klucz dynamometryczny nr 656050, nasadka nr 642229, łapy mocujące nr 363081 80 i 361165 CS1, sworznie mocujące GARANT nr 363190, płyty adaptera nr 363079, 363080, 363085. Wysokość konsoli nr 363090 (w połączeniu z nr. 363079). Stanowisko do montażu nr 358595 52/96.

**wskazówka:**

Pasujące szczęki nasadowe nr 363010 – 363045 nie wchodzą w zakres dostawy. Sytuacja mocowania S2 powstaje poprzez obrót szczęki. W przypadku typów XS i XSP oraz H luki w mocowaniu należy usuwać poprzez przesunięcie szczęk nasadowych. **W tym adaptacja**

**pasująca do Erowe ITS50.**

maks. siła mocująca do: 16 kN

masa: 2,215 kg

L: 96 mm

B: 50 mm

B: 80 mm

wysokość H: 35 mm

**Opis techniczny**

zakres mocowania S2	49 - 65 mm
Rowek wzdłużny	20 mm
Moduł, strona spodnia	52 mm
wysokość H	35 mm
L	96 mm
zakres mocowania S1	0 - 22 mm
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem	Xtric 50
maks. siła mocująca do	16 kN
B	50 mm
B	80 mm
maksymalny moment obrotowy	40 Nm
rozwarości kluczy	7 mm
rozwarości kluczy	3 mm

Seria	Xtric
masa	2,215 kg
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe