

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap, bez powłoki, UNC: 1/2-13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133353 1/2-13
GTIN	4067263161882
Klasa artykułu	12H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilny gwintownik do typowych zastosowań standardowych. Wysokiej jakości materiał tnący HSS-E i geometria do materiałów stalowych. Powierzchnia: odpuszczany profil gwintu w kolorze brązu.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME – B1.1.

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	13
wielkość gwintu	1/2-13 UNC
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza	HSS E
liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	38,1 mm
skok gwintu	1,95 mm
Chwył kwadratowy □	7 mm
długość całkowita L	110 mm
norma	DIN 376
Ø gwintu	12,7 mm

Rodzaj gwintu	UNC
Ø otworu rdzenia	10,8 mm
Ø chwytu D _s	9 mm
Seria	HOLEX Clever Tap
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Gwintowniki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	12 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	12 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	6 m/min	P
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		