

mimatic
Tool Systems
Frezy piłkowe PolySAW-G szerokość ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 80 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	218220 80
GTIN	2050001737236
Klasa artykułu	29C

Opis
Wykonanie:

Do odcinania, cięcia i wykonywania rowków.

PolySAW-G pozwala na obróbkę aż do dna.

wskazówka:

Zalecana wartość dla a_e maks.

posuw f_z : 0,025 mm

typ uchwytu podstawowego: 19/30

Liczba ostrzy Z: 40

szerokość płytki E: 6 mm

wysokość czynna zęba $a_{e \text{ maks.}}$ na przejście narzędzia: 25 mm

Opis techniczny

szerokość płytki E	6 mm
typ uchwytu podstawowego	19/30
Ø D	80 mm
wysokość czynna zęba $a_{e \text{ maks.}}$ na przejście narzędzia	25 mm

Liczba ostrzy Z	40
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	25 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,5
powłoka	TiAlN
posuw f_z	0,025 mm
szerokość a_p	1 mm

Akcesoria

Uchwyty podstawowe chwyt Weldon typ 19/30	218205 19/30
PolySAW Uchwyty podstawowe z otworem typ 19/30	218210 19/30