



Lampy prętowe, typ: W2R-WORK



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081227 W2R-WORK
GTIN	4058205032063
Klasa artykułu	04B

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne oświetlenie, zawsze pod ręką: Ledlenser W2R WORK to lampa prętowa i kontrolna z możliwością ładowania przeznaczona dla rzemieślników, robotników budowlanych i wszystkich osób ceniących sobie niezawodne oświetlenie w formacie kieszonkowym. Sprawdzona jakość światła Ledlenser zapewnia precyzyjne oświetlenie – zarówno na szerokim obszarze za pomocą reflektora, jak i zogniskowane dzięki punktowej diodzie LED w głowicy lampy. Model W2R Work można z łatwością przymocować do kieszeni na piersi za pomocą klipsa. Mocny akumulator można ładować w łatwy i szybki sposób przez USB-C. Do innych inteligentnych funkcji zaliczamy powierzchnię z wypustkami zapewniającą dobrą przyczepność, praktyczną blokadę transportową oraz funkcję ostrzegania o niskim poziomie naładowania akumulatora. Kompaktowa lampa kontrolna o dwóch źródłach światła do oświetlenia szerokostrumieniowego (Flood) lub punkowego (Spot). Jednolita wiązka światła wysokiej jakości zapewnia precyzyjne i równomierne oświetlenie. Solidna obudowa z tworzywa sztucznego o antypoślizgowej strukturze powierzchni, z praktycznym klipssem. Wydajny akumulator litowo-jonowy, z możliwością łatwego ładowania przez USB-C ze wskaźnikiem poziomu naładowania; możliwa wymiana akumulatora za pośrednictwem serwisu Ledlenser. Blokada transportowa chroni przed przypadkowym uruchomieniem.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Opis techniczny

Karta danych

Napięcie akumulatorów	3,7 V
Wartość CRI	70
Szerokość całkowita	17 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	1
oznaczenie producenta	W2R Work
temperatura barwy	6000 - 7500 K
pojemność akumulatora	0,63 Ah
Źródło światła	Moduł LED
długość całkowita	176 mm
stopień ochrony IP	IP 54
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
czas świecenia	1,5 - 7 h
Strumień światła	60 - 220 lm
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
masa	61 g
strefa wg ATEX	brak
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa