




## Frezy do planowania / kątowe 90°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 80/6 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	215050 80/6
GTIN	4045197132659
Klasa artykułu	210

### Opis

#### Wykonanie:

Ze specjalnej, hartowanej stali narzędziowej, zapewniającej pracę bez drgań i wysoką trwałość. Bardzo wysoka jakość powierzchni dzięki płaskim ostrzom czołowym.

#### wskazówka:

W celu pełnego wykorzystania **4 ostrzy** płytki musi być **zawsze obrócona we wskazanym kierunku.**

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **21 1750, wielk. 2,2** z grotem nr **67 4252 wielk. 9IP.**

Kąt ustawienia κ: 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Podział ostrzy frezu: nierówne

chłodzenie wewnętrzne: tak

Wymiana narzędzi: PowerCard

długość całkowita  $L_{ges}$ : 50 mm

Ø otworu uchwyty: 27 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: SOMT 09T304

śruby mocujące: 219810 (9IP; 2,2 Nm)

### Opis techniczny

Ø ostrzy D <sub>c</sub>	80 mm
długość całkowita L <sub>ges</sub>	50 mm
Ø otworu uchwyty	27 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	SOMT 09T304
śruby mocujące	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Liczba ostrzy Z	6
Seria	Głowice do płaszczyzn / kątowe
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podział ostrzy frezu	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219810
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 9IP	674252 9IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 N·m	211750 2,2