


Garant**SOMT 083604 PDER, HB7520, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214954 UNI
GTIN	4045197674746
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Zwiększona grubość płytek umożliwia zastosowanie głębszych gniazd, zapewniających właściwy przebieg skrawania i minimalizujących podatność na złamanie.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

promień naroża: 0,4 mm

Opis techniczny

typ	UNI
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT 083604 PDER
Gatunek	HB7520
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	260 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	240 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	190 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	120 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	110 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	M
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		