


Garant**Frezy do planowania / kątowe 90°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 100/8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215050 100/8
GTIN	4045197281036
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Ze specjalnej, hartowanej stali narzędziowej, zapewniającej pracę bez drgań i wysoką trwałość. Bardzo wysoka jakość powierzchni dzięki płaskim ostrzom czołowym.

wskazówka:

W celu pełnego wykorzystania **4 ostrzy** płytki musi być **zawsze obrócona we wskazanym kierunku.**

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **21 1750, wielk. 2,2** z grotem nr **67 4252 wielk. 9IP.**

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	SOMT 09T304
śruby mocujące	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ø otworu uchwytu	32 mm
długość całkowita L _{ges}	50 mm

Ø ostrzy D _c	100 mm
Liczba ostrzy Z	8
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219810
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 9IP	674252 9IP