

Garant**SOMT 09T304 FR, HU7710, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215065 ALU
GTIN	4045197302922
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Nadzwyczaj stabilne, precyzyjnie spiekane i szlifowane płytki skrawające o wymiarach wg normy ISO. Dzięki drobnoziarnistej strukturze wysoka udarność i odporność na zużycie.

wskazówka:

Zalecana wartość dla $a_e = 0,3 \times D / a_{p\text{maks.}} = 5$ mm.

promień naroża: 0,4 mm

posuw f_z na ząb: 0,13 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,13 mm
typ	ALU
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT 09T304 FR
Gatunek	HU7710
Materiał ostrza	HM

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	780 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	700 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	610 m/min	N
CuZn	nadaje się	480 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się warunkowo		