

Garant**Frezy do planowania / kątowe 90°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 50/5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215050 50/5
GTIN	4045197132628
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Ze specjalnej, hartowanej stali narzędziowej, zapewniającej pracę bez drgań i wysoką trwałość. Bardzo wysoka jakość powierzchni dzięki płaskim ostrzom czołowym.

wskazówka:

W celu pełnego wykorzystania **4 ostrzy** płytki musi być **zawsze obrócona we wskazanym kierunku.**

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **21 1750, wielk. 2,2** z grotem nr **67 4252 wielk. 9IP.**

Opis techniczny

Ø otworu uchwytu	22 mm
długość całkowita L _{ges}	40 mm
Ø ostrzy D _c	50 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	SOMT 09T304
śruby mocujące	219810 (9IP; 2,2 Nm)

Liczba ostrzy Z	5
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219810
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 9IP	674252 9IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2