

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap, bez powłoki, M: M8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	135255 M8
GTIN	4067263162032
Klasa artykułu	12H

Opis**Wykonanie:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilny gwintownik do typowych zastosowań standardowych. Wysokiej jakości materiał tnący HSS-E i geometria do materiałów stalowych. Powierzchnia: odpuszczany profil gwintu w kolorze brązu.

Opis techniczny

wielkość gwintu	M8
długość całkowita L	90 mm
głębokość gwintu	20 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D _s	8 mm
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	1,25 mm
Chwyt kwadratowy □	6,2 mm
Ø gwintu	8 mm
Rodzaj gwintu	M
norma	DIN 371
Materiał ostrza	HSS E
Klasa tolerancji	ISO 2 6H

Ø otworu rdzenia	6,8 mm
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5×D przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Seria	HOLEX Clever Tap
Rodzaj produktu	Gwintowniki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	12 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	12 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	6 m/min	P
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		