

HOLEX**Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap HSS/E kształt B, bez powłoki, MF: 18X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132845 18X1,5
GTIN	4067263161769
Klasa artykułu	12H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilny gwintownik do typowych zastosowań standardowych. Wysokiej jakości materiał tnący HSS-E i geometria do materiałów stalowych. Powierzchnia: odpuszczany profil gwintu w kolorze brązu.

Opis techniczny

wielkość gwintu	M18×1,5
skok gwintu	1,5 mm
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 374
długość całkowita L	110 mm
Ø chwytu D _s	14 mm
Chwyt kwadratowy □	11 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Ø gwintu	18 mm
głębokość gwintu	54 mm
Liczba ostrzy Z	3

Materiał ostrza	HSS E
Rodzaj gwintu	MF
Ø otworu rdzenia	16,5 mm
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Seria	HOLEX Clever Tap
Rodzaj produktu	Gwintowniki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	27 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	12 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	6 m/min	P
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		