


Garant**SOMT 09T304 TR, HB7525, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215068 ST900
GTIN	4045197454997
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Nadzwyczaj stabilne, precyzyjnie spiekane i szlifowane płytki skrawające o wymiarach wg normy ISO. Dzięki drobnoziarnistej strukturze wysoka udarność i odporność na zużycie.

wskazówka:

Zalecana wartość dla $a_e = 0,3 \times D / a_{p\text{maks.}} = 5$ mm.

promień naroża: 0,4 mm

posuw f_z na ząb: 0,14 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,14 mm
typ	ST900
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT 09T304 TR
Gatunek	HB7525
Materiał ostrza	HM

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	110 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	120 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		