

**Nawiertaki NC, 90°, Ø D<sub>s</sub>: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231500 16
GTIN	4045197220462
Klasa artykułu	21Y

**Opis****Wykonanie:****z chwytem typu Weldon.**

Nawiertak odpowiedni do kształtu płytek: 90

Nawiertak odpowiedni do kształtu płytek: Promień

Liczba ostrzy Z: 1

maksymalna Ø otworu d<sub>1</sub>: 15 mmmaks. głębokość otworu l<sub>1</sub>: 7 mm

długość chwytu h: 70 mm

długość całkowita L<sub>ges</sub>: 100 mm

wielkość płytek skrawających: 16

**Opis techniczny**

maksymalna Ø otworu d <sub>1</sub>	15 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	16 mm
wielkość płytek skrawających	16
długość całkowita L <sub>ges</sub>	100 mm
śruba mocująca płytki obracane	231540_TX15 (2,5 Nm)
długość chwytu h	70 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGT 11T3
maks. głębokość otworu l <sub>1</sub>	7 mm
Liczba ostrzy Z	1

chwyt	chwyt Weldon
Nawiertak odpowiedni do kształtu płytek	90
Nawiertak odpowiedni do kształtu płytek	Promień
Atrybut nazwy produktu	90°
chłodzenie wewnętrzne	nie
kąt wierzchołkowy	90 stopni
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Śruby zaciskowe Torx napęd TX15	231540 TX15
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Groty Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15