

Garant
Frezy do rowków teowych, chwyt Weldon, Ø D / Zef: 32/2 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	218300 32/2
GTIN	4045197608086
Klasa artykułu	210

Opis
Wykonanie:

Frezy trzpieniowe z powierzchnią mocowania i chłodzeniem wewnętrznym. Duże przewężenie w strefie obróbki, umożliwiające wprowadzanie w bardzo wąskie rowki. Obróbka powierzchni zapobiegająca korozji.

Zastosowanie:

Do rowków i nacięć wg DIN 650.

wskazówka:

Zalecane stosowanie chłodzenia wewnętrznego, w celu zapewnienia optymalnego odprowadzania wiórów. stosować wkrętak dynamometryczny TQ GARANT **211750, wielk. 3,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

efektywna liczba ostrzy Z_{ef} : 2

Liczba płytek skrawających: 4

wysokość rowka a_p : 14 mm

Ø kołnierza d_1 : 17 mm

Długość wysięgu L_1 : 38 mm

długość całkowita L_{ges} : 88 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	SP.T 09T308
śruby mocujące	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Ø kołnierza d_1	17 mm
Ø ostrzy D_c	32 mm

długość całkowita L_{ges}	88 mm
Ø chwytu D_s h6	20 mm
wysokość rowka a_p	14 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	2
Długość wysięgu L_1	38 mm
Liczba płytek skrawających	4
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219841
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP