

**Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap, bez powłoki, MF: 8X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	136255 8X0,75
GTIN	4067263162124
Klasa artykułu	12H

**Opis****Wykonanie:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilny gwintownik do typowych zastosowań standardowych. Wysokiej jakości materiał tnący HSS-E i geometria do materiałów stalowych. Powierzchnia: odpuszczany profil gwintu w kolorze brązu.

**Opis techniczny**

Ø gwintu	8 mm
Ø otworu rdzenia	7,2 mm
liczba rowków wiórowych	3
wielkość gwintu	M8x0,75
Materiał ostrza	HSS E
głębokość gwintu	20 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
Rodzaj gwintu	MF
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	80 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
norma	DIN 374
skok gwintu	0,75 mm

Chwył kwadratowy □	4,9 mm
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5×D przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Seria	HOLEX Clever Tap
Rodzaj produktu	Gwintowniki

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	15 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	15 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	6 m/min	P
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		