

**X.LT...ER-D41, X500, wielkość płytek skrawających: 09mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221938 09
GTIN	4059782505957
Klasa artykułu	28F

Opis**Wykonanie:**

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

Opis techniczny

wielkość płytek skrawających	09
typ	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLT090408-ER-D41
Promień programowany przy $a_{p\max}$	2,01 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	X500
Materiał ostrza	HM
posuw f_z na ząb	0,15 - 1 mm

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	230 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	140 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	S
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		