

Garant**Frezy do rowków teowych, chwyt Weldon, Ø D / Zef: 50/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218300 50/2
GTIN	4045197608307
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Frezy trzpieniowe z powierzchnią mocowania i chłodzeniem wewnętrznym. Duże przewężenie w strefie obróbki, umożliwiające wprowadzanie w bardzo wąskie rowki. Obróbka powierzchni zapobiegająca korozji.

Zastosowanie:

Do rowków i nacięć wg DIN 650.

wskazówka:

Zalecane stosowanie chłodzenia wewnętrznego, w celu zapewnienia optymalnego odprowadzania wiórów. stosować wkrętak dynamometryczny GARANT TQ nr **211750, wielk. 5,7 z grotem nr 674252, wielk. 20IP**.

Opis techniczny

śruby mocujące	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Ø chwytu D_s h6	32 mm
długość całkowita L_{ges}	120 mm
Ø ostrzy D_c	50 mm
wysokość rowka a_p	22 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	2
Długość wysięgu L_1	56 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	SP.T 120408

Ø kołnierza d ₁	27 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
Liczba płytek skrawających	4
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frez do rowków

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,7 Nm	211750 5,7
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219848