

HOLEX**Lampy prętowe akumulatorowe LED, długość: 220mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081564 220
GTIN	4067263252566
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Składane i smukłe lampy warsztatowe LED z **trzema opcjami oświetlenia**. Możliwość stosowania w wielu obszarach ze względu na smukłą konstrukcję i dwa magnesy.

- **Jedno światło punktowe i dwa światła główne.**
- **Przednie światło główne z możliwością przyciemniania w 2 stopniach jasności.**
- **składane pod kątem 180°.**
- **Poziom naładowania zawsze pod kontrolą dzięki wskaźnikowi LED.**

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing < 12$ mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

w dostawie::

W komplecie przewód USB-C do ładowania.

Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP20
masa	61 g

Liczba dołączonych akumulatorów	1
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Źródło światła	Moduł LED
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Strumień światła	50 - 100 lm
czas świecenia	3 - 6 h
Szerokość całkowita	30 mm
Rodzaj produktu	Lampa inspekcyjna