



Lampy prętowe akumulatorowe LED, długość: 300mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081564 300
GTIN	4067263252573
Klasa artykułu	02A

Opis

Wykonanie:

Składane i smukłe lampy warsztatowe LED z **trzema opcjami oświetlenia**. Możliwość stosowania w wielu obszarach ze względu na smukłą konstrukcję i dwa magnesy.

- **Jedno światło punktowe i dwa światła główne.**
- **Przednie światło główne z możliwością przyciemniania w 2 stopniach jasności.**
- **składane pod kątem 180°.**
- **Poziom naładowania zawsze pod kontrolą dzięki wskaźnikowi LED.**

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie przewód USB-C do ładowania.

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Źródło światła	Moduł LED

Karta danych

Strumień światła	80 - 300 lm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
stopień ochrony IP	IP 54
czas świecenia	3 - 6 h
Liczba dołączonych akumulatorów	1
masa	98 g
Szerokość całkowita	35 mm
Rodzaj produktu	Lampa inspekcyjna