

Garant**APMT 100308 TR, HB7525, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2126 ST900
GTIN	4067263078807
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

Pasuje do:

Frezy kątowe 90° HOLEX GG2123, GG2124 oraz GARANT i HOLEX nr 215800–215870.

Zawartość:

50 × 215947 ST900

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne

Dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 4,8 \text{ mm}$.

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,12 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 100308 TR
Gatunek	HB7525
Materiał ostrza	HM
grubość płyty	3,5 mm
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	390 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	270 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	230 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	220 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	200 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	250 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	160 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	180 m/min	K
uniw.	nadaje się		
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		

Akcesoria

APMT 100308 TR Typ ST900

215947 ST900