

**Garant****APMT 100305 TR, HB7635, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2128 INOX
GTIN	4067263078821
Klasa artykułu	GGN

**Opis****Wykonanie:**

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

**Pasuje do:**

Frezy kątowe 90° HOLEX GG2123, GG2124 oraz GARANT i HOLEX nr 215800–215870.

**Zawartość:**

50 × 215920 INOX

**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne

Dla  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 4,8 \text{ mm}$ .

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,12 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 100305 TR
Gatunek	HB7635
Materiał ostrza	HM
grubość płyty	3,5 mm
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	700 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	600 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	180 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	160 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	150 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	130 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	110 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	50 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		

**Akcesoria**

APMT 100305 TR Typ INOX

215920 INOX