


HOLEX**Frezy kątowe 90°, chwyt Weldon, Ø D / liczba ostrzy Z: 16/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2123 16/2
GTIN	4067263078951
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:****Jak nr 215803 16/2.****wskazówka:**Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750**, wielk. **1,2**, z grotem nr**674252**, wielk. **8IP**.**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	2
Ø D ₃	13 mm
Ø chwytu D _s h6	16 mm
Frez obiegowy Ø D _{min.}	29 mm
Frez obiegowy Ø D _{maks.}	30 mm
Kąt rampingu α _{maks.}	1,32 stopni
długość całkowita L _{ges}	85 mm
Długość wysięgu L ₁	37 mm
śruby mocujące	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	10,85 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	AP.. 1003..
\varnothing ostrzy D_c	16 mm
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Strategia skrawania	MTC
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Frezy kątowe 90° \varnothing D 16/2 mm	215803 16/2
zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.	219814