

Garant**Głowice frezarskie wykańczające, promień, HB730, Ø D h10: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210330 10
GTIN	4045197523303
Klasa artykułu	21M

Opis

Głowice frezarskie wykańczające, promień 10 mm długość główki l: 18 mm

długość ostrzy L_2 : 12,5 mm

posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,05 mm

Opis techniczny

długość ostrzy L_2	12,5 mm
długość główki l	18 mm
Ø ostrzy D	10 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy obcinaniu	12,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	12,5 mm
Wielkość uchwytu	10 mm
Zaokrąglenie naroży r_v	0,5
Szerokość cięcia	10 mm
Seria	TopCut
Gatunek	HB730

Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Liczba ostrzy Z	6
Kąt linii śrubowej	50 stopni
kierunek dosuwu	poziome
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,1xD przy obcinaniu mm
Strategia skrawania	HPC
chłodzenie wewnętrzne	nie
odpowiednie uchwyty	GARANT TopCut
Rodzaj produktu	frezowania

Akcesoria

Klucze montażowe Typ 8X3	219987 8X3
Adaptery wtykowe do Typ 8X3	219986 8X3