



SOMT.....ER-FL, PR1525, Typ: 14

Dane zamówienia

Numer katalogowy	222086 14
GTIN	4960664708161
Klasa artykułu	25A

Opis
Wykonanie:

4-ostrzowa płytko skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

Zastosowanie:

geometria **FL** (dostosowana do powierzchni) jest 1. wyborem przy obróbce zgrubnej na maszynach o małej mocy.

Nie stosować do frezowania trochoidalnego, wgłębień i konturów oraz w przypadku stromych ścian.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

promień naroża: 1,4 mm

Promień programowany przy $a_{p_{max}}$: 3 mm

posuw f_z na ząb: 0,2 – 1,2 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,2 – 1,2 mm
typ	ST1400
Promień programowany przy $a_{p_{max}}$	3 mm

promień naroża	1,4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	2 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT.....ER-FL
Gatunek	PR1525
Materiał ostrza 	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania