

**Głowica do kopiowania, HB730, Ø D h10: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210360 20
GTIN	4045197523457
Klasa artykułu	21M

**Opis**

Głowica do kopiowania 20 mm długość główki l: 25 mm  
długość ostrzy L<sub>2</sub>: 15 mm  
maksymalna głębokość skrawania a<sub>p.maks.</sub> w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 6 mm  
posuw f<sub>z</sub> przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm

**Opis techniczny**

długość ostrzy L <sub>2</sub>	15 mm
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p.maks.</sub> w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	6 mm
długość główki l	25 mm
Ø ostrzy D	20 mm
posuw f <sub>z</sub> przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm
współczynnik korekcyjny f <sub>z</sub>	1,25
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p.maks.</sub> przy obcinaniu	6 mm
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p.maks.</sub> przy wykonywaniu pełnych rowków	6 mm
Wielkość uchwytu	20 mm
promień naroża	10 mm

Seria	TopCut
Gatunek	HB730
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Liczba ostrzy Z	4
Kąt linii śrubowej	30 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	$0,5 \times D$ przy obcinaniu
Strategia skrawania	HPC
chłodzenie wewnętrzne	nie
odpowiednie uchwyty	GARANT TopCut
Rodzaj produktu	frezowania

## Akcesoria

Adaptory wtykowe do Typ 16X5	219986 16X5
Klucze montażowe Typ 16X5	219987 16X5