

**Korpus wiertła, Chwył MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 3×D, Typ: 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232258 25
GTIN	4045197658456
Klasa artykułu	22G

**Opis****Wykonanie:**

<B>rowki proste</B>

**wskazówka:**

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 2

zakres Ø D: 25 - 35 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 85,7 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

śruby mocujące: 232990 TX15

**Opis techniczny**

śruby mocujące	232990 TX15
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	85,7 mm
zakres Ø D	25 - 35 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	4
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	3×D
chwył	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

---

**Akcesoria**

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX9	232990 TX9
Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX15	232990 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15