

**HOLEX®**
**Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 3×D, typ: 18**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232245 18
GTIN	4045197658081
Klasa artykułu	22G

**Opis**
**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

<B>rowki proste</B>

**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

głębokość wiercenia do: 3×D

chwyt: DIN 1 835 B

chłodzenie wewnętrzne: tak

zakres Ø D: 18 - 24 mm

długość użytkowa L<sub>N</sub>: 66,7 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 25 mm

Długość chwytu L<sub>s</sub>: 56 mm

śruby mocujące: 232990\_TX9

**Opis techniczny**

śruby mocujące	232990_TX9
długość użytkowa L <sub>N</sub>	66,7 mm
zakres Ø D	18 - 24 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	25 mm
Długość chwytu L <sub>s</sub>	56 mm
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia	66,7 mm
Seria	Wiertła łopatkowe

głębokość wiercenia do	3×D
chwyt	DIN 1 835 B
chłodzenie wewnętrzne	tak

---

## Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX8	232990 TX8
Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX9	232990 TX9
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 N·m	211750 2,2
Groty Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX9	674248 TX9