

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap Alu, DLC, M: M1,6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	131110 M1,6
GTIN	4067263819776
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki High-Performance, opracowane specjalnie do **stopów aluminium i stopów metali nieżelaznych**. **Bardzo długie rowki wiórowe** i długość szyjki dla użytecznej **głębokości gwintu do 4xD**.

- **Materiał tnący HSS-E-PM dla wysokiej wytrzymałości krawędzi skrawających.**
- **Wyjątkowo gładka powłoka DLC zapewniająca odporność na ścieranie i zapobiegająca powstawaniu narostów.**
- **Wyjątkowo długa geometria przestrzeni na wióry.**

Opis techniczny

Rodzaj gwintu	M
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
norma	norma zakładowa
długość całkowita L	40 mm
liczba rowków wiórowych	2
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Materiał ostrza	HSS E PM
Liczba ostrzy Z	2
wielkość gwintu	M1,6
głębokość gwintu	6,4 mm
skok gwintu	0,35 mm

Ø chwytu D _s	2,5 mm
Ø gwintu	1,6 mm
Ø otworu rdzenia	1,25 mm
powłoka	DLC
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 4×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	żółty
Seria	GARANT Master
Rodzaj produktu	Gwintowniki

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al	nadaje się	35 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	32 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	20 m/min	N
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl	nadaje się warunkowo	20 m/min	N
PA 66	nadaje się warunkowo	18 m/min	N
PEEK	nadaje się	18 m/min	N
Cu	nadaje się	18 m/min	N
CuZn	nadaje się	25 m/min	N
olej	nadaje się		

maksymalnie na mokro

nadaje się

minimalnie na mokro

nadaje się