



Dane zamówienia

Numer katalogowy	203074 8
GTIN	4067263092063
Klasa artykułu	12Y

Opis techniczny

długość całkowita L	63 mm
długość ostrzy L _c	21 mm
Liczba zębów Z	4
Ø szyjki D ₁	7,7 mm
wysięg L ₁ z szyjką	25 mm
Ø ostrzy D _c	8 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
chwyt	DIN 6535 HB h6
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,2 mm
posuw f _z przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
posuw f _z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm ²	0,06 mm
Kąt linii śrubowej	42 stopni
Ø chwytu D _s	8 mm
posuw f _z przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm ²	0,03 mm
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
posuw f _z przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm ²	0,05 mm

Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
Seria	Pro Uni
powłoka	TiSiN
Materiał ostrza	VHM
norma	norma zakładowa
typ	N
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówne
Podziałka ostrzy	nierówne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	$0,3 \times D$ przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	250 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	240 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	35 m/min	S

żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	240 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		